

# Coffret de collier de serrage

Inox

BOX-CS/SS

- Mallettes composées de colliers bande pleine de 9mm ou 12mm
- Idéal pour la maintenance

## Info.

- Contient 1 tournevis flexible



Mallette petit modèle BOX-CS-100/SS

Quantité	Plage de serrage ØD	largeur bande
15	8-12	9
20	10-16	9
20	12-22	9
15	16-27	9
15	20-32	9
15	25-40	9

Mallette grand modèle BOX-CS-220/SS

Quantité	Plage de serrage ØD	largeur bande
20	8-12	9
25	10-16	9
30	12-22	9
25	16-27	9
25	20-32	9
25	25-40	9
20	16-27	12
20	20-32	12
20	32-50	12
10	40-60	12

## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Dimensions coffret	Quantité par boîte	Prix Uni.
BOX-CS-100/SS	255x315x65	100 pièces	97,25 €
BOX-CS-220/SS	460x360x85	220 pièces	184,03 €

Dimensions en mm


**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC** SUPPLÉMENT 2019

207

## Nos autres produits



PLD

Plaquette d'identification, A sertir



ERT

Ecrou plaquette, Pour rainure en T



MFBS

Accouplement soufflet inox, Inox - avec vis de pression




APB\_BOU

Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



TBD

Table à pas inversé manuelle, Colonne de guidage Ø20mm



EM

Etiquette magnétique, Aimant souple



SERB

Serrure batteuse, Serrure batteuse



SMS

Engrenage spiro-conique, 1:1



DST

Pignon arbré droit, Inox 303



CLG1

Engrenage droit plastique, Plastique moulé (nylon)



DCA

Ventouse, caoutchouc naturel



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)

## Produits complémentaires



BOX-CS

Coffret de collier de serrage, Coffret colliers acier