

# Coffret insert auto-taraudeur filet large

Pour bois

BOX-INS-W

- Sélection d'inserts auto-taraudeur avec filetage extérieur à filet large pour matériau bois
- Montage par déformation, pas d'outillage spécifique nécessaire
- Avec empreinte hexagonale pour le montage
- Matière :  
Acier zingué blanc

## Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre

480 pièces




010

440

002

006

Quantité	Type	ØD	L	Ød	SW
50	010	10	12	M5	5
50	010	12	15	M6	6
30	010	14	15	M8	8
50	440	10	12	M5	5
50	440	12	12	M6	6
30	440	14	15	M8	8
50	002	10	10	M5	-
50	002	12	15	M6	-
30	002	14	14	M8	-
30	006	8	12	M5	-
30	006	15	15	M6	-
30	006	12	15	M8	-



## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Quantité par boîte	Prix Uni.
BOX-INS-W	480 pièces	373,30 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019

205

## Nos autres produits



EZY  
Butée élastique  
cylindrique, Acier



S4  
Pignon à chaîne inox,  
4mm



PHG1  
Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité



ACLBTS  
Système de fermeture  
pour profilé  
aluminium, Entretoise  
pour butée à tête



GGB  
Ecrou à oreilles,  
Taraudage traversant




NDS14C  
Connecteur pour  
ventouse, Connecteur  
angulaire universel



IN1  
Engrenage interne,  
Acier 20NCD2



LVT  
Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères



RPP  
Plaque de jonction,  
RPP8



METEB  
Ebauches  
autolubrifiantes,  
Alliage ferreux FP20



BEF  
Bloc palier pour vis à  
billes miniature, Bloc  
palier



RCX-6  
Rondelle à portée  
sphérique DIN 6319,  
convexe

## Produits complémentaires



INS100  
Insert auto-taraudeur  
filet large, Filet large



INS150  
Insert auto-taraudeur  
filet large à collerette,  
Filet large à colerette



BOXINS300  
Coffret inserts auto-  
taraudeurs, Coffret -  
pour matériaux durs