

# Coffret d'écrous auto-freiné **DIN985**

## BOX-NINA

## Acier

- Mallettes composées d'écrous auto-freinés DIN985

### Application

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



- Détail du coffret

Quantité	Taraudage ØM	Pas
<b>Pas standard</b>		
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
50	M8	1,25
50	M10	1,50
25	M12	1,75
10	M14	2,00
10	M16	2,00
<b>Pas fin</b>		
50	M10	1,00
25	M12	1,50
20	M14	1,50
10	M16	1,50

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte	Prix Uni.
BOX-NINA	550 pièces	75,51 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



RTN  
Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



DBC  
Panamech Multi-Beam, Aluminium - avec mâchoires de serrage



SDCss  
Douille de positionnement pour doigt d'indexage, Pour doigt Ø4 à Ø12



Q3  
Roulement à double rangée de billes à contact oblique, A contact oblique - Acier



DTR  
Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur acier



Q6  
Roulement à billes à contact radial, Acier



HW\_HT  
Rail de guidage seule, Rail



SSB  
Engrenage conique, 1:1



PRF19\_E  
Equerre pour profilé aluminium, PRF19 à PRF45



LVT  
Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



PHG2  
Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 cémenté



GLT3-46A  
Glissières télescopiques acier avec amortisseur, Extension intégrale

## Produits complémentaires



NIN  
Ecrrou autofreiné DIN 985, Acier



BOX-SHNA  
Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier



BOX-WM  
Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier