

Coffret d'écrous six pans **DIN934**

Acier

BOX-SHNA

- Mallettes composées d'écrous six pans DIN934
- Acier zingué

Application

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



- Détail du coffret

Quantité	Taraudage ØM	Pas
Pas standard		
100	M3	0,50
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
100	M8	1,25
50	M10	1,50
50	M12	1,75
25	M14	2,00
20	M16	2,00
10	M18	2,50
10	M20	2,50
5	M24	3,00

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte	Prix Uni.
BOX-SHNA	670 pièces	69,18 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

209

Fax

Nos autres produits



BCTB

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette basse



TCC_SS

Tendeur à 2 crochets inox, Inox



MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 avec



BDP1R

Bras de préhension pour ventouse, Serrage simple



ERC

Embout rapide inox pour câble, Chape



G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



EP

Goupille élastique spiralée ISO 8750, élastique spiralée ISO 8750




GET-AL

Accouplement élastique aluminium série éco., Aluminium



CLSCLP_SS

Tourillon série courte inox, Inox - série courte



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



GB-RA-0,5

Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes

Produits complémentaires



SHN

Ecrou 6 pans DIN 934, Acier classe 6[8]



BOX-NINA

Ecrou autofreiné - DIN 985, Coffret d'écrous acier



BOX-WM

Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier