

# Coffret de joints toriques en nitrile

## BOX-TOR-A Diamètre 2,90x1,78mm à 28,17x3,53mm



- Assortiment norme AS/BS
- 30 dimensions
- Matière :  
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

### Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
  - Fluides HFA
  - Fluides HFB
  - Fluides HFC
  - Air

### Info

- Idéal pour la maintenance



### Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78
20	3,68	1,78
20	4,48	1,78
20	5,28	1,78
20	6,07	1,78
20	7,66	1,78
20	9,25	1,78
15	10,82	1,78
15	12,42	1,78
10	14,00	1,78

Quantité	ØD1	ØD2
10	15,60	1,78
5	17,16	1,78
5	18,77	1,78
15	9,19	2,62
15	10,78	2,62
15	12,37	2,62
15	13,95	2,62
10	15,54	2,62
10	17,13	2,62
10	18,72	2,62

Quantité	ØD1	ØD2
5	20,29	2,62
5	21,89	2,62
5	23,47	2,62
5	18,64	3,53
5	20,22	3,53
5	21,82	3,53
5	23,40	3,53
5	24,99	3,53
5	26,58	3,53
5	28,17	3,53

### REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-A	NBR 70 Sh A	340 pièces	56,21 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



Vérin à gaz, Acier



Vérin à vis - vis en translation, Vis en translation



Engrenage conique plastique, 1:1



Réducteur à roue et vis sans fin, de 2,20 à 4,10 Nm



Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm



Gomme pour profilé aluminium, Gomme



Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc - à double blocage




Goupille cannelée ISO8741, cannelée ISO 8741



Poulie tendeur, Pour courroie ronde



Engrenage droit plastique, Plastique moulé (nylon)



Actionneur linéaire motorisé 1A, 1 ampère



Ecrou cylindrique polymère, 1 filet polymère (Iglidur®)

## Produits complémentaires



Coffret d'outillages pour joints, Outils de démontage