

Coffret de joints toriques en nitrile Stock

BOX-TOR-A Diamètre 2,90x1,78mm à 28,17x3,53mm



- Assortiment norme AS/BS
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78
20	3,68	1,78
20	4,48	1,78
20	5,28	1,78
20	6,07	1,78
20	7,66	1,78
20	9,25	1,78
15	10,82	1,78
15	12,42	1,78
10	14,00	1,78

Quantité	ØD1	ØD2
10	15,60	1,78
5	17,16	1,78
5	18,77	1,78
15	9,19	2,62
15	10,78	2,62
15	12,37	2,62
15	13,95	2,62
10	15,54	2,62
10	17,13	2,62
10	18,72	2,62

Quantité	ØD1	ØD2
5	20,29	2,62
5	21,89	2,62
5	23,47	2,62
5	18,64	3,53
5	20,22	3,53
5	21,82	3,53
5	23,40	3,53
5	24,99	3,53
5	26,58	3,53
5	28,17	3,53

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-A	NBR 70 Sh A	340 pièces	✓	68,96 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Assortiment norme AS/BS
- 24 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
15	20,35	1,78
15	21,95	1,78
15	25,07	2,62
15	26,64	2,62
15	28,25	2,62
15	29,82	2,62
10	31,42	2,62
10	33,00	2,62
10	34,59	2,62
15	29,75	3,53
15	31,34	3,53
15	32,92	3,53

Quantité	ØD1	ØD2
10	34,52	3,53
10	36,10	3,53
10	37,69	3,53
10	40,87	3,53
10	44,04	3,53
10	47,22	5,53
10	50,40	3,53
10	37,47	5,34
10	40,65	5,34
10	43,82	5,34
5	47,00	5,34
5	50,16	5,34

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-B	NBR 70 Sh A	275 pièces	-	109,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de joints toriques en nitrile Stock

BOX-TOR-C Diamètre 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm



- Assortiment dimensions métriques
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
20	3,00	1,50
20	5,00	1,50
20	7,00	1,50
20	9,00	1,50
20	11,00	1,50
20	6,00	2,00
20	8,00	2,00
20	10,00	2,00
20	12,00	2,00
20	14,00	2,00

Quantité	ØD1	ØD2
15	6,30	2,40
15	8,30	2,40
15	11,30	2,40
15	13,30	2,40
15	17,30	2,40
15	5,00	2,50
15	7,00	2,50
15	10,00	2,50
15	12,00	2,50
15	15,00	2,50

Quantité	ØD1	ØD2
10	10,00	3,00
10	12,00	3,00
10	14,00	3,00
10	16,00	3,00
10	18,00	3,00
5	20,20	3,00
5	22,20	3,00
5	24,20	3,00
5	26,20	3,00
5	30,20	3,00

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-C	NBR 70 Sh A	425 pièces	✓	64.38 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de joints toriques en nitrile

Diamètre 18,00x2,00mm à 50,00x5,00mm **BOX-TOR-D**



- Assortiment grandes dimensions métriques
- 24 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
15	18,00	2,00
15	20,00	2,00
15	22,00	2,00
15	25,00	2,00
15	28,20	3,00
15	30,20	3,00
10	32,20	3,00
10	26,20	3,00
15	25,00	4,00
15	30,00	4,00
15	32,00	4,00
15	34,00	4,00

Quantité	ØD1	ØD2
15	36,00	4,00
10	38,00	4,00
10	10,00	4,00
10	44,00	4,00
10	48,00	4,00
10	50,00	4,00
10	25,00	5,00
10	30,00	5,00
10	35,00	5,00
10	40,00	5,00
5	45,00	5,00
5	50,00	5,00

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-D	NBR 70 Sh A	285 pièces	111,67 €

Dimensions en mm

Coffret de joints toriques en nitrile Stock

BOX-TOR-G Diamètre 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm


- Assortiment norme AS/BS, petites dimensions
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78
20	3,68	1,78
20	4,48	1,78
20	5,28	1,78
20	6,07	1,78
20	7,66	1,78
20	9,25	1,78
13	9,19	2,62
13	10,78	2,62
13	12,37	2,62

Quantité	ØD1	ØD2
13	13,95	2,62
13	15,54	2,62
13	17,13	2,62
13	18,72	2,62
13	18,64	3,53
10	20,22	3,53
10	21,82	3,53
10	23,40	3,53
10	24,99	3,53
10	26,58	3,53

Quantité	ØD1	ØD2
10	28,17	3,53
10	29,75	3,53
10	31,34	3,53
10	32,92	3,53
10	34,52	3,53
10	36,10	3,53
10	37,69	3,53
7	37,47	5,34
7	40,65	5,34
7	43,82	5,34

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 pièces	✓	30,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Coffret de joints toriques en nitrile

Diamètre 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm BOX-TOR-H


- Assortiment petites dimensions métriques
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantité	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantité	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -5%	Sur demande	

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 pièces	✓	54,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de joints toriques en nitrile

BOX-TOR-MAX Diamètre 2,90x1,78mm à 82,14x3,53mm

- Assortiment norme AS/BS en 5 coffrets
- 78 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 90 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques
- Fluides HFA
- Fluides HFB
- Fluides HFC
- Air



Composition du maxi-coffret

Coffret 1 : joints toriques pour brides 5 dimensions, 30 pièces

Quantité	ØD1	ØD2
8	24,99	3,53
8	32,92	3,53
6	37,69	3,53
4	47,22	3,53
4	56,74	3,53

Coffret 2 : joints toriques pour raccords BOSS 6 dimensions, 127 pièces

Quantité	ØD1	ØD2
25	8,92	1,83
25	11,89	1,98
25	16,36	2,21
25	19,18	2,46
16	23,47	2,95
11	29,74	2,95

Coffret 3 : joints toriques 1,78 mm 24 dimensions, 485 pièces

Quantité	ØD1	ØD2	Quantité	ØD1	ØD2
25	2,90	1,78	25	18,77	1,78
25	3,68	1,78	20	20,35	1,78
25	4,47	1,78	20	21,95	1,78
25	5,28	1,78	20	23,52	1,78
25	6,07	1,78	15	25,12	1,78
25	7,65	1,78	15	26,70	1,78
25	9,25	1,78	15	28,30	1,78
25	10,82	1,78	15	29,87	1,78
25	12,42	1,78	15	31,47	1,78
25	14,00	1,78	15	34,65	1,78
25	15,60	1,78	10	37,82	1,78
25	17,17	1,78	10	41,00	1,78

Dimensions en mm





Coffret 4 : joints toriques 2,62 mm 24 dimensions, 440 pièces

Quantité	ØD1	ØD2	Quantité	ØD1	ØD2
25	7,59	2,62	15	26,64	2,62
25	9,19	2,62	15	28,24	2,62
25	10,77	2,62	15	29,82	2,62
25	12,37	2,62	15	31,42	2,62
25	13,94	2,62	15	32,99	2,62
25	15,54	2,62	15	34,59	2,62
25	17,12	2,62	15	36,17	2,62
25	18,72	2,62	10	37,77	2,62
25	20,30	2,62	10	39,34	2,62
25	21,89	2,62	10	42,52	2,62
20	23,47	2,62	10	45,69	2,62
20	25,07	2,62	5	48,90	2,62

Coffret 5 : joints toriques 3,53 mm 19 dimensions, 285 pièces

Quantité	ØD1	ØD2	Quantité	ØD1	ØD2
20	18,64	3,53	14	34,52	3,53
20	20,22	3,53	14	36,09	3,53
20	21,82	3,53	13	37,69	3,53
20	23,39	3,53	12	40,87	3,53
20	24,99	3,53	12	44,04	3,53
16	26,57	3,53	10	50,39	3,53
16	28,17	3,53	10	56,74	3,53
16	29,74	3,53	10	69,44	3,53
16	31,34	3,53	10	82,14	3,53
16	32,92	3,53			

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boite	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-MAX	NBR 90 Sh A	1415 pièces	-	231,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de joints toriques NBR90Sh A

BOX-TOR-ORFS Diamètre 7,65x1,78mm à 37,82x1,78mm

- Assortiment de joints toriques pour raccords ORF

- 8 dimensions

- Matière :

Nitrile NBR 90 shore A

- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques

- Fluides HFA


- Fluides HFB

- Fluides HFC

- Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
25	7,65	1,78
25	9,25	1,78
25	12,42	1,78
25	15,60	1,78
20	18,77	1,78
15	23,52	1,78
10	29,87	1,78
10	37,82	1,78

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-ORFS	NBR 90 Sh A	155 pièces	✓	69.66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm