

# Coffret de joints toriques en nitrile

Diamètre 20,38x1,78mm à 50,16x5,34mm **BOX-TOR-B**



- Assortiment norme AS/BS
- 24 dimensions
- Matière :  
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

## Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
  - Fluides HFA
  - Fluides HFB
  - Fluides HFC
  - Air

## Info

- Idéal pour la maintenance



## Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
15	20,35	1,78
15	21,95	1,78
15	25,07	2,62
15	26,64	2,62
15	28,25	2,62
15	29,82	2,62
10	31,42	2,62
10	33,00	2,62
10	34,59	2,62
15	29,75	3,53
15	31,34	3,53
15	32,92	3,53

Quantité	ØD1	ØD2
10	34,52	3,53
10	36,10	3,53
10	37,69	3,53
10	40,87	3,53
10	44,04	3,53
10	47,22	5,53
10	50,40	3,53
10	37,47	5,34
10	40,65	5,34
10	43,82	5,34
5	47,00	5,34
5	50,16	5,34

## REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-B	NBR 70 Sh A	275 pièces	104,60 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

## Nos autres produits



GE  
Grenouillère élastique  
à anneau, Standard



CTss  
Cardan télescopique  
inox, industrie



AC156-157  
Crochet pour  
grenouillère rigide,  
25,5mm



PSG08DL  
Engrenage droit de  
précision, Peek



WS20  
Rail Drylin® W, Rail



PW\_PWG2  
Roue de précision,  
Bronze



H3  
Engrenage hélicoïdal  
axes croisés,  
Plastique usiné  
(delrin)



PRFsra  
Serrure pour profilé  
aluminium, Serrure  
avec capteur de  
sécurité



DOMI120  
Kit de raccordement,  
Kit de raccordement  
XY



GMC\_GMK\_BR  
Bride pour profil de  
guidage, Plat ou  
conique



PRF4590\_E  
Equerre pour profilé  
aluminium, PRF4590



CLB\_M  
Manette indexable  
Zamak, Zamak

## Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL  
Coffret d'outillages  
pour joints, Outils de  
démontage