

# Coffret de joints toriques en nitrile

## BOX-TOR-C Diamètre 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm

- Assortiment dimensions métriques

- 30 dimensions

- Matière :

Nitrile NBR 70 shore A

- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

### Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques

- Fluides HFA



- Fluides HFB

- Fluides HFC

- Air

### Info

- Idéal pour la maintenance



### Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
20	3,00	1,50
20	5,00	1,50
20	7,00	1,50
20	9,00	1,50
20	11,00	1,50
20	6,00	2,00
20	8,00	2,00
20	10,00	2,00
20	12,00	2,00
20	14,00	2,00

Quantité	ØD1	ØD2
15	6,30	2,40
15	8,30	2,40
15	11,30	2,40
15	13,30	2,40
15	17,30	2,40
15	5,00	2,50
15	7,00	2,50
15	10,00	2,50
15	12,00	2,50
15	15,00	2,50

Quantité	ØD1	ØD2
10	10,00	3,00
10	12,00	3,00
10	14,00	3,00
10	16,00	3,00
10	18,00	3,00
5	20,20	3,00
5	22,20	3,00
5	24,20	3,00
5	26,20	3,00
5	30,20	3,00

### REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-C	NBR 70 Sh A	425 pièces	61,33 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PM2

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



AC

Crochet pour grenouillère, 15mm



PPS15

Pignon abrégé de précision, Inox




CMAss

Chape à œil, Inox



RURp

Roulette ultra-roulante à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)




PO

Poignée de cartérisation multi-secteurs, Trou lisse



SHNbr

Ecrou 6 pans DIN 934, Laiton



LAT1

Actionneur linéaire motorisé 1A, 1 ampère



T10\_30\_AL

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique -



WJUM10

Patin Drylin® W, Patin



PSG1

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



SSG0

Engrenage droit, Inox 304L

## Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages pour joints, Outils de démontage