

# Coffret de joints D-RING NBR90Sh A

Pour joint de bride

BOX-TOR-DRING

- Assortiment de joints D-RING pour brides
- 9 dimensions
- Matière :  
Nitrile NBR 90 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

## Utilisation

Convient pour :


- Huiles hydrauliques
- Fluides HFA
- Fluides HFB
- Fluides HFC
- Air

## Avantages

- Bonne résistance à l'extrusion
- Longue durée de vie
- Montage aisé car le joint adhère à la bride
- Bonne résistance aux vibrations et aux basses températures


## Info

- Idéal pour la maintenance



## Composition du coffret

Quantité	ØA	B	H
10	18,90	3,40	4,95
10	25,25	3,40	4,95
10	31,60	3,40	4,95
10	37,95	3,40	4,95
10	44,37	3,40	4,95
10	50,72	3,40	4,95
10	54,20	3,40	4,95
5	57,07	3,40	4,95
5	63,42	3,40	4,95



## REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-DRING	NBR 90 Sh A	80 pièces	202,15 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

221

## Nos autres produits



MDS

Moyeu de serrage,  
Acier



CMM

Embout à rotule mâle  
DIN ISO 12240-4,  
Acier / bronze




FB

Engrenage conique -  
Acier 60C40, 4:1



DB

Engrenage conique  
acier, 2:1




FTSN

Arbre supporté pour  
guidage linéaire,  
Arbre acier / support  
aluminium



RJUM05

Bloc palier fermé  
DryLin®, Fermé long



LAT2

Actionneur linéaire  
motorisé 2A, 2  
ampères



PSG15S

Engrenage droit de  
précision, Inox 303



PRF\_RR

Réglette de  
raccordement pour  
profilé aluminium,




DB

Engrenage conique -  
Acier 60C40, 2:1



TOL

Tête orientable,  
Longue



M0

Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)

## Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages  
pour joints, Outils de  
démontage