

Coffret de joints toriques en nitrile

BOX-TOR-G Diamètre 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm

- Assortiment norme AS/BS, petites dimensions
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C


Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques
- Fluides HFA
- Fluides HFB
- Fluides HFC
- Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2	Quantité	ØD1	ØD2	Quantité	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78	13	13,95	2,62	10	28,17	3,53
20	3,68	1,78	13	15,54	2,62	10	29,75	3,53
20	4,48	1,78	13	17,13	2,62	10	31,34	3,53
20	5,28	1,78	13	18,72	2,62	10	32,92	3,53
20	6,07	1,78	13	18,64	3,53	10	34,52	3,53
20	7,66	1,78	10	20,22	3,53	10	36,10	3,53
20	9,25	1,78	10	21,82	3,53	10	37,69	3,53
13	9,19	2,62	10	23,40	3,53	7	37,47	5,34
13	10,78	2,62	10	24,99	3,53	7	40,65	5,34
13	12,37	2,62	10	26,58	3,53	7	43,82	5,34

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 pièces	28,92 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



H02

Cardan simple à
aiguilles, Paliers à
aiguilles simples



RBGpl

Roulette pivotante à
platine, Acier -
Caoutchouc gris



VQT

Verrou quart de tour
pour bridage, Bouton
plastique ou Inox




PXHG2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



J51

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,13 à 0,49 Nm - à
trains parallèles



RPP8

Courroie pour
transmission RPP,
RPP8



FF20

Réducteur à arbres
parallèles, de 5,80 à
23 Nm



GLT16

Glissière télescopique,
Miniature



OPFL_OPPM

Accessoire pour
indicateurs OP, Bride
de blocage



VRBS

Anneau de levage
articulé à souder,
Articulé à souder



ARL_SRS

Crémaillère flexible
plastique, Clips de
fixation



BPH

Bille porteuse à
encastrer, Forte

Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages
pour joints, Outils de
démontage