

Coffret de joints toriques en nitrile

Diamètre 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm **BOX-TOR-H**


- Assortiment petites dimensions métriques
- 30 dimensions
- Matière :
Nitrile NBR 70 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
 - Fluides HFA
 - Fluides HFB
 - Fluides HFC
 - Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantité	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantité	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 pièces	27,74 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

217

Nos autres produits



NSA

Noix de serrage articulée, Articulée



RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



RBGtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc gris - à double blocage



GPB

Poignée sphérique femelle taraudée, Avec insert laiton



PHG25

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 35NCD6 prétraité




AC

Crochet pour grenouillère, 18mm



NT62

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 6 à 18 Nm - à trains parallèles



MRA

Maillon rapide, Acier



EP

Goupille élastique spiralée ISO 8750, élastique spiralée ISO 8750



PTA100

Pied articulé à embase tôle Ø100, Ø 100



GE_C

Rotule lisse DIN 648, Chrome dur / PTFE



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages pour joints, Outils de démontage