

# Coffret de joints en pouce NBR90Sh A

## BOX-TOR-INCH Pour boulonnerie et raccord


- Assortiment BS pouce
- 7 dimensions
- Matière :  
Nitrile NBR 90 shore A/ST
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

### Utilisation

- Convient pour :
- Huiles hydrauliques
  - Fluides HFA
  - Fluides HFB
  - Fluides HFC
  - Air

### Info

- Idéal pour la maintenance



### Composition du coffret

Quantité	Pour filetage	A <sup>+0,13</sup> <sub>0</sub>	B <sup>+0,13</sup>	C <sup>+0,13</sup>	E <sup>+0,15</sup>
25	1/8"BSP	15,88	11,84	10,37	2,0
25	1/4"BSP	20,57	15,21	13,74	2,0
15	3/8"BSP	23,80	18,75	17,28	2,0
15	1/2"BSP	28,58	23,01	21,54	2,5
15	5/8"BSP	31,75	24,9	23,49	2,5
15	3/4"BSP	34,93	28,53	27,05	2,5
4	1"BSP	42,80	36,88	33,89	3,2

### REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-INCH	NBR 90 Sh A	114 pièces	55,53 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



BLHB40

Renvoi d'angle,  
jusqu'à 10,3 Nm



NT62

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de 6  
à 18 Nm - à trains  
parallèles



BIM

Bouton d'indexage,  
miniature



ZG2

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)




INO

Engrenage interne,  
Acier 20NCD2



WING

Ecrou à oreilles pour  
serrage manuel, Acier  
ANSI B18-17



EM

Etiquette magnétique,  
Aimant souple




QNUP

Roulement à rouleaux  
cylindriques à une  
rangée, Bague int.  
épaulée d'un côté,



NPTR

Noix renvoi d'angle,  
Réglable



TK\_UUOP

Douille à billes auto-  
alignante Topball,  
Auto-alignante,



PXHG25

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés de  
précision, Acier



S2B

Palier court pour  
douille à billes  
fermée, Fermé court

## Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages  
pour joints, Outils de  
démontage