

# Coffret de joints toriques en nitrile


**BOX-TOR-MAX** Diamètre 2,90x,78mm à 82,14x3,53mm

- Assortiment norme AS/BS en 5 coffrets
- 78 dimensions
- Matière :  
Nitrile NBR 90 shore A
- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

## Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques
- Fluides HFA
- Fluides HFB
- Fluides HFC



## Composition du maxi-coffret

**Coffret 1 : joints toriques pour brides 5 dimensions, 30 pièces**

| Quantité | ØD1   | ØD2  |
|----------|-------|------|
| 8        | 24,99 | 3,53 |
| 8        | 32,92 | 3,53 |
| 6        | 37,69 | 3,53 |
| 4        | 47,22 | 3,53 |
| 4        | 56,74 | 3,53 |

**Coffret 2 : joints toriques pour raccords BOSS 6 dimensions, 127 pièces**

| Quantité | ØD1   | ØD2  |
|----------|-------|------|
| 25       | 8,92  | 1,83 |
| 25       | 11,89 | 1,98 |
| 25       | 16,36 | 2,21 |
| 25       | 19,18 | 2,46 |
| 16       | 23,47 | 2,95 |
| 11       | 29,74 | 2,95 |

**Coffret 3 : joints toriques 1,78 mm 24 dimensions, 485 pièces**

| Quantité | ØD1   | ØD2  | Quantité | ØD1   | ØD2  |
|----------|-------|------|----------|-------|------|
| 25       | 2,90  | 1,78 | 25       | 18,77 | 1,78 |
| 25       | 3,68  | 1,78 | 20       | 20,35 | 1,78 |
| 25       | 4,47  | 1,78 | 20       | 21,95 | 1,78 |
| 25       | 5,28  | 1,78 | 20       | 23,52 | 1,78 |
| 25       | 6,07  | 1,78 | 15       | 25,12 | 1,78 |
| 25       | 7,65  | 1,78 | 15       | 26,70 | 1,78 |
| 25       | 9,25  | 1,78 | 15       | 28,30 | 1,78 |
| 25       | 10,82 | 1,78 | 15       | 29,87 | 1,78 |
| 25       | 12,42 | 1,78 | 15       | 31,47 | 1,78 |
| 25       | 14,00 | 1,78 | 15       | 34,65 | 1,78 |
| 25       | 15,60 | 1,78 | 10       | 37,82 | 1,78 |
| 25       | 17,17 | 1,78 | 10       | 41,00 | 1,78 |

Dimensions en mm



# BOX-TOR-MAX



## Coffret 4 : joints toriques 2,62 mm 24 dimensions, 440 pièces

| Quantité | ØD1   | ØD2  | Quantité | ØD1   | ØD2  |
|----------|-------|------|----------|-------|------|
| 25       | 7,59  | 2,62 | 15       | 26,64 | 2,62 |
| 25       | 9,19  | 2,62 | 15       | 28,24 | 2,62 |
| 25       | 10,77 | 2,62 | 15       | 29,82 | 2,62 |
| 25       | 12,37 | 2,62 | 15       | 31,42 | 2,62 |
| 25       | 13,94 | 2,62 | 15       | 32,99 | 2,62 |
| 25       | 15,54 | 2,62 | 15       | 34,59 | 2,62 |
| 25       | 17,12 | 2,62 | 15       | 36,17 | 2,62 |
| 25       | 18,72 | 2,62 | 10       | 37,77 | 2,62 |
| 25       | 20,30 | 2,62 | 10       | 39,34 | 2,62 |
| 25       | 21,89 | 2,62 | 10       | 42,52 | 2,62 |
| 20       | 23,47 | 2,62 | 10       | 45,69 | 2,62 |
| 20       | 25,07 | 2,62 | 5        | 48,90 | 2,62 |

## Coffret 5 : joints toriques 3,53 mm 19 dimensions, 285 pièces

| Quantité | ØD1   | ØD2  | Quantité | ØD1   | ØD2  |
|----------|-------|------|----------|-------|------|
| 20       | 18,64 | 3,53 | 14       | 34,52 | 3,53 |
| 20       | 20,22 | 3,53 | 14       | 36,09 | 3,53 |
| 20       | 21,82 | 3,53 | 13       | 37,69 | 3,53 |
| 20       | 23,39 | 3,53 | 12       | 40,87 | 3,53 |
| 20       | 24,99 | 3,53 | 12       | 44,04 | 3,53 |
| 16       | 26,57 | 3,53 | 10       | 50,39 | 3,53 |
| 16       | 28,17 | 3,53 | 10       | 56,74 | 3,53 |
| 16       | 29,74 | 3,53 | 10       | 69,44 | 3,53 |
| 16       | 31,34 | 3,53 | 10       | 82,14 | 3,53 |
| 16       | 32,92 | 3,53 |          |       |      |



## REMISES

| Qté  | 1+   | 3+  | 5+          |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références  | Matière     | Quantité par boîte | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| BOX-TOR-MAX | NBR 90 Sh A | 1415 pièces        | 197,34 €        |

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019

219

## Nos autres produits



PGMT

Poignée de cartérisation à fixation avant, Inox



BOX-TOR-H

Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à 45,20 x 4,00



ACLERP

Élément roulant pour profilé aluminium, Avec guide latéral



EPE

Ecrou papillon étroit Hygienic Design®, Etroit



DPAK\_DKON

Butée élastique, Acier



S4

Pignon à chaîne inox, 4mm



SLB

Bouton d'indexage, inox



SH2

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



PENC

Poignée encastrable à clipser, A clipser



BIM

Bouton d'indexage, miniature



GP

Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP22-GP23)



PRF\_FIX\_STD

Fixation pour profilé aluminium, Fixation standard

Produits complémentaires