

Coffret de joints toriques NBR90Sh A

BOX-TOR-ORFS Diamètre 7,65x1,78mm à 37,82x1,78mm

- Assortiment de joints toriques pour raccords ORF

- 8 dimensions

- Matière :

Nitrile NBR 90 shore A

- T° d'utilisation: -30°C à +110°C

Utilisation

Convient pour :

- Huiles hydrauliques

- Fluides HFA


- Fluides HFB

- Fluides HFC

- Air

Info

- Idéal pour la maintenance



Composition du coffret

Quantité	ØD1	ØD2
25	7,65	1,78
25	9,25	1,78
25	12,42	1,78
25	15,60	1,78
20	18,77	1,78
15	23,52	1,78
10	29,87	1,78
10	37,82	1,78

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Prix Uni. 1 à 2
BOX-TOR-ORFS	NBR 90 Sh A	155 pièces	35,77 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



RJA10_03

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



PRF_T

Traverse renfort pour profilé aluminium, Traverse renfort



ACM_DZ

Chape pour attache-capot manuelle, Chape



PWDL_PWGDL25

Vis sans fin de précision, Peek



BSM_LOK

Poussoir Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK - corps et doigt inox 303



WJUM20

Patin Drylin® W, Patin



AZY_SS

Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox



PP50

Réducteur à roue et vis sans fin, de 6,50 à 12,80 Nm



PRS100

Pied massif à rotule inox Ø100, Ø 100



COA-COG

Platine en applique, Platine en applique pour chape



ACLALF

Pied réglable pour profilé alu., Idéal pour poste de travail



BAGR

Bague de blocage, Réglage manuel

Produits complémentaires



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages pour joints, Outils de démontage