

Coffret de rondelles simples **DIN125**

BOX-WM

Acier

- Mallettes composées de rondelles simples DIN125
- Rondelles acier zingué

Application

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



- Détail du coffret

Quantité	Pour vis ØM
100	M3
100	M4
100	M5
100	M6
100	M8
100	M10
50	M12
50	M14
50	M16
25	M18
25	M20
10	M24




REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boite	Prix Uni.
BOX-WM	810 pièces	69,60 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PO

Poignée de cartérisation multi-secteurs, Insert borgne taraudé



UGCG

Guidage de vérin en kit, Colonne de guidage



PW_PWG3

Vis sans fin de précision, Acier



PLMcr

Aimant plat avec crochet, Avec crochet



HLUT

Volant à bras à poignée tournante, Aluminium



HLC19

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 43Nm



MEB

Engrenage conique plastique, 1:1




LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



QM

Coussinet cylindrique Oilite®, Bronze auto-lubrifiant OILITE



GPLny

Goupillon, nylon



GP

Grenouillère ressort à bielles, Standard



PR882

Roue de renvoi, Série 882

Produits complémentaires



SHW

Rondelle simple DIN 125, Acier



BOX-SHNA

Ecrou 6 pans - DIN 934, Coffret d'écrous acier



BOX-NINA

Ecrou autofreiné - DIN 985, Coffret d'écrous acier