

Coffret inserts auto-taraudeurs

Stock

BOXINS300

Pour matériaux durs

- Sélection d'inserts auto-taraudeurs avec filetage extérieur à pas fin

Montage

- Voir INS300


Applications

- Utilisation dans l'aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs

297 pièces



Quantité	ØD	L	Ød
30	M5x0,5	6	M3
50	M6.5x0,75	8	M4
20	M8x1	8	M5
40	M8x1	10	M5
20	M9x1	8	M6
20	M9x1	12	M6
40	M10x1,5	14	M6
20	M12x1,5	12	M8
30	M12x1,5	15	M8
20	M14x1,5	18	M10
5	M16x1,5	22	M12
2	M20x1,5	25	M10



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Référence	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-INS300	Acier trempé et zingué jaune	297 pièces	✓	356,56 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

Nos autres produits



GE_C

Rotule lisse DIN 648,
Chrome dur / PTFE



WSS

Esse symétrique acier
économique, Acier



CAP805

Chaîne à palette
droite, Large série
805



BC3

Panamech Multi-
Beam, Inox - avec
mâchoires de serrage



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



TB_ECO

Engrenage conique
série éco., 3:1



GGP

Vis à oreilles,
Technopolymère
insert inox



PXHG25

Engrenage hélicoïdal
axes croisés de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



PF40

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
18 Nm



LVT

Mini vérin motorisé
2A, 2 ampères



PRF_BV

Bloc de vissage pour
profilé aluminium,
Ajout et fixation de



CHTRP

Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 34,5 Nm

Produits complémentaires



INS

Insert auto-taraudeur
acier, acier



INStool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



BOX-INS-W

Coffret insert auto-
taraudeur filet large,
Coffret - pour bois



INStool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose