

Clavettes acier ou inox

BOXKK BOXKKSS

- Clavette à bouts arrondis (forme A) selon DIN6885A


Application

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détail du coffret acier BOX-KK

Quantité	W	H	L
10	3	3	15
20	4	4	15
10	5	5	15
20	5	5	20
25	6	6	25
10	6	6	40
5	6	6	90
25	8	7	25
25	8	7	30
20	8	7	40
20	8	7	50
10	8	7	70
5	8	7	100
20	10	8	40
5	10	8	100
20	12	8	36
3	12	8	100
15	14	9	40
10	14	9	50
3	14	9	100



Détail du coffret inox BOX-KK/SS

Quantité	W	H	L
10	4	4	20
10	5	5	20
10	6	6	20
10	6	6	25
10	6	6	40
10	8	7	25
5	8	7	35
2	8	7	130
10	10	8	25
2	12	8	90



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Matière	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-KK	acier	281 pièces	✓	125,63 €
BOX-KK/SS	inox	79 pièces	✓	193,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 353

Nos autres produits



Barreau denté, T2,5



Glissière linéaire à billes inox, Rail - de 514 N à 16700 N




Bouton d'indexage, inox



Poussoir ressort - doigt de maintien, LONG-LOK - corps et doigt inox 303



Bouton d'indexage, à bride



Engrenage droit, Acier 20NCD2



Rotex®, élastique, fonte



Noix de connexion, A angle fixe



Poulie type HTD pour courroie RPP, HTD5 Aluminium



Broche à billes, Inox 303



Renvoi d'angle, de 1,32 à 4,40 Nm



Bille porteuse, Forte

Produits complémentaires



Clavette, Acier



Clavette, Inox