

Coffret de clavettes disque NFE22179 Stock

BOXKU

Clavettes acier

- Clavette disque selon
NFE22179 (DIN6888)


Application

- Idéal pour les services
maintenance ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	A(h9)	B(h11)	C(h11)
50	3	3,7	10
50	4	5,0	13
25	5	6,5	16
25	5	7,5	19
25	6	9,0	22
25	6	10,0	25
15	8	11,0	28
10	8	13,0	32
2	8	15,0	38
2	10	16,0	45
1	12	19,0	65
1	12	24,0	80



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -5%		Sur demande

Références

Quantité par boîte

Stock*

Prix Uni.

BOX-KU

231 pièces



209,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

354 1

Tome 1 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000


Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



RTE

Accouplement élastique Rotex®, fonte



TBV

Table d'élevation manuelle, Course verticale - Colonne Ø20mm



BPH

Bille porteuse à encastrer, Forte



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour chape




ZG3

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)




BTE

Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes



B

Engrenage conique acier, 1:1



DOMI_MD

Table rotative de réglage Domino, 55/1



SCH

Sauterelle à crochet horizontal, A crochet horizontal - inox



CLG1

Engrenage droit plastique, Plastique moulé (nylon)



CHM63

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 196 Nm

Produits complémentaires



BOXKK

Coffret de clavettes, Coffret acier ou inox