

# Coffret de goupilles beta

New

## BOX-BETA

## Goupilles acier

- Goupilles beta en acier zingué blanc

### Applications


- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



**NOUVEAU!**

### Détails du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	47
40	2,5	64
30	3	68
8	4	86
5	5	97
5	6	108



### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence

Quantité par boîte

Prix Uni.

BOX-BETA

138 pièces

90,78 €

Dimensions en mm

348 1 Tome 1 2016

HPC www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Nos autres produits



GBMz

Ecrou épaulé pour vis à billes, Ecrou cylindrique à filets multiples



PGMram

Poignée de manutention Hygienic Usit®, Rondelle d'appui inox



ESCON

Accessoires pour variateur de vitesse 5A, Kit 4 cables moteur DC



ASL

Anneau de levage à 45° à souder, A 45° à souder



DB

Engrenage conique acier, 2:1



CQA30

Accessoire pour chariot de réglage, 30



PLM-SC

Aimant plat avec trou fraisé, Avec trou fraisé



CLG3

Engrenage droit plastique, Plastique moulé (nylon)




CLQ

Clinquant en rouleau largeur 12,7mm, Clinquant en rouleau



HTD8M\_20

Poulie dentée de transmission, HTD8 Fonte



PRFbou


Système de fermeture, Bouton d'ouverture d'urgence



HCSS

Vis de pression à bout cuvette, à bout cuvette

### Produits complémentaires



BETA

Goupille beta, Beta