

# Coffret de goupilles cylindriques **DIN6325**

Goupilles acier

**BOXDH**

- Goupilles acier selon DIN6325


## Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



### Détail du coffret

Quantité	ØD	L
100	2	10
50	2	32
100	3	10
50	3	20
100	4	10
30	4	24
50	5	12
40	5	24
30	5	36
50	6	10
40	6	16
30	6	20
25	6	30
20	6	40
30	8	20
20	8	40
20	10	24
10	10	40
10	12	40



### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-DH	805 pièces	✓	128,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 349

## Nos autres produits



F7-E  
Afficheur multifonction, Avec capteur externe



T10-BAR  
Barreau denté type T, T10



UC  
Cardan acier, Double



VEL  
Bande auto-agrippante pour câble,



PMC150\_M16  
Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée



PLM-SC  
Aimant plat avec trou fraisé, Avec trou fraisé



GR  
Arbre de précision rectifié, Inox



VTHA  
Vis aimantée à tête hexagonale, Acier



AZY\_SS  
Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox



MFB\_MHB  
Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1,5:1



BABss  
Broche à billes inox 303, Inox 303



PXHG2  
Engrenage hélicoïdal axes croisés de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé

## Produits complémentaires



DH  
Goupille pleine, standard DIN 6325