

Coffret de goupilles taraudées **DIN7979D**

BOXDHX

Goupilles acier

- Goupilles cylindriques taraudées
acier selon DIN7979D


Applications

- Idéal pour les services maintenance
ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références Quantité par boîte

BOX-DHX 175 pièces

Stock*



Prix Uni.

168,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

350 1 Tome 1 2016

HPC


www.hpceurope.com

Tél/


0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



CRM
Crémaillère nylon moulé, Nylon



PO
Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



M1
Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



DER63
Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,18kW



DBC
Panamech Multi-Beam, Aluminium - avec mâchoires de serrage



GGP
Vis à oreilles, Technopolymère insert acier



TBD
Table à pas inversé manuelle, 40kg



BSCm
Bouton de serrage fileté à couple maîtrisé, à couple maîtrisé



BABam
Broche de levage pour trou taraudé, Autobloquante



RFK58B
Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 500Nm



CHA135
Charnière à visser, 135 degrés



TRMSS
Crémaillère section circulaire, Inox - module 1-5

Produits complémentaires



DHX
Goupille extractible, extractible DIN 7979D