

Coffret de goupilles taraudées **DIN7979D**

BOXDHX

Goupilles acier

- Goupilles cylindriques taraudées
acier selon DIN7979D


Applications

- Idéal pour les services maintenance
ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références Quantité par boîte

BOX-DHX 175 pièces

Stock*



Prix Uni.

168,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

350 1

Tome 1 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



EHD08-9

Réducteur coaxial, de
35 à 50 Nm



ECF

Plot élastique de
fixation, Elastomère
chloroprène



RCX-6

Rondelle à portée
sphérique DIN6319,
convexe



LC

Limiteur de couple à
friction, 190 à 1800
Nm



PSPD40

Poignée souple pour
tube, PVC noir



ACLALF

Pied réglable pour
profilé aluminium,
Idéal pour poste de
travail



PCLA_M

Manette indexable
technopolymère,
Plastique



IN1

Engrenage interne,
Acier 20NCD2



M1

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



TFR

Tendeur fixe rigide,
Fixe



AZY_SS

Amortisseur élastique
cylindrique inox, Inox



SH0

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)

Produits complémentaires



DHX

Goupille extractible,
extractible DIN 7979D