

# Coffret de goupilles élastiques ISO 8752

## BOXSAP

## Goupilles acier

- Goupilles élastiques fendues acier selon ISO 8752


### Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



### Détail du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	20
50	3	30
50	3	40
50	4	30
50	4	40
50	4	50
30	5	40
30	5	50
20	5	60
20	6	40
20	6	50
20	6	60
10	8	30
10	8	40
10	8	50
10	8	60
10	8	80
5	10	40
5	10	80



### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références

Quantité par boîte

Stock\*

Prix Uni.

BOX-SAP

500 pièces



96,37 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

352 ①

Tome ① 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Nos autres produits



NCT  
Noix de connexion, A angle fixe



BABss  
Broche à billes inox 303, Inox 303



H2  
Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



PRF\_BR  
Bride pour profilé aluminium, Bride pour profilé



PBG  
Engrenage conique de précision, 1:1



SER69K-CLE  
Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



EBH  
Ecrou borgne avec embase Hygienic Usit®, Avec embase




PRF-CHAR-POU  
Chariot porte-outils pour profilé alu., Chariot porte-outils



PR820  
Roue de renvoi, Séries 820 et 815



CHTRP  
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



G0  
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CHTRP  
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 34,5 Nm

## Produits complémentaires



SRP  
Goupille élastique fendue ISO 8752, élastique fendue ISO 8752