

Coffret de goupilles coniques DIN1B

Goupilles acier

BOXTP

- Goupilles coniques acier selon DIN1B


Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
50	2,0	40
50	2,5	40
20	3,0	50
20	4,0	50
20	5,0	70
20	6,0	70
10	8,0	90
10	10,0	100
10	12,0	120



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références

BOX-TP

Quantité par boîte

210 pièces

Stock*



Prix Uni.

113,63 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 351

Nos autres produits



PRF_BV

Bloc de vissage pour profilé aluminium, Ajout et fixation de panneaux



KITbuh

Kit de motorisation 24V, Planétaire



GPLbr

Goupillon, laiton



LWH

Glissière linéaire à billes acier, Rail - de 9320 N à 71300 N



LPCM

Levier avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



J65

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,80 à 2,95 Nm - à tr...



BKGS

Accouplement sans jeu Gerwah®, de 1,2 à 450Nm



BMM

Bouton moleté mâle, Moleté



SLB

Bouton d'indexage, acier classe 5.8



BVR

Butée à vis réglable, Acier



ERT

Ecrrou plaquette, Pour rainure en T



CLM

Chape mâle, Courte inox

Produits complémentaires



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...



BOXdh

Coffret de goupilles cylindriques DIN6325, Coffret - standard DIN 6325