



Bille porteuse avec flasque spécial Agro

En plastique bleu pour l'agro-alimentaire **BPPEBLU**

- Bille de convoyage en plastique bleu certifié adaptée à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

- Montage par emmanchement

- Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s

- Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011

- Matières :

Corps et couvercle en POM

Bille support en inox

Bille de convoyage en inox ou plastique

- Plage de température : -30 °C à +50 °C

(jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)

Avantages



- Les billes porteuses sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures

- Avec trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettant de nettoyer très facilement les billes de convoyage



Alimentaire

NOUVEAU!




REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØDK	H	H1	H2	Capacité de charge C (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Bille de convoyage en POM								
BPPE15-24/PP/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	20	
BPPE22-36/PP/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	25	
BPPE30-45/PP/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	35	
BPPE45-62/PP/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	50	
Bille de convoyage en inox								
BPPE15-24/SS/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	20	
BPPE22-36/SS/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	25	
BPPE30-45/SS/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	35	
BPPE45-62/SS/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	50	

Dimensions en mm

Nos autres produits



IN1

Engrenage interne,
Plastique usiné
(delrin)



GAL 42

Galet pour convoyeur,
Sans roulement à
billes



BPBR

Bille porteuse à
ressort, Forte



RFV50

Réducteur à roue et
vis sans fin inox,
jusqu'à 80Nm



HLC24

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
78Nm




LRM2

Ecroû cylindrique
bronze, 2 filets bronze



RBNtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc - à double
b...




PRT-TO

Plateau tournant
Iglidur®, Denture
extérieure - Iglidur®,
alumi...



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



PRF4545r90

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm
- R90°



G3

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



ASM

Coussinet polymère
cylindrique, Polymère
alimentaire

Produits complémentaires



BPPE

Bille porteuse avec
flasque, Légère



BPLE

Bille porteuse à
encastrer, Légère



BPLE

Bille porteuse à
encastrer, Légère



BPHF

Bille porteuse à
encastrer, Forte