Bille porteuse avec flasque spécial Agro

En plastique bleu pour l'agro-alimentaire BPPEBLU

- ***Bille de convoyage en plastique bleu certifié adaptée à une utilisation dans le secteur agroalimentaire***
- *Montage par emmanchement*
- *Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s*
- *Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011*
- *Matières :*
  - *Corps et couvercle en POM*
  - *Bille support en inox*
  - *Bille de convoyage en inox ou plastique*
- *Plage de température : -30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)*







Avantages

- *Les billes porteuses sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures*
- *Avec trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettant de nettoyer très facilement les billes de convoyage*

Alimentaire

NOUVEAU !





REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØDK	H	H1	H2	Capacité de charge C (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Bille de convoyage en POM								
BPPE15-24/PP/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	20	
BPPE22-36/PP/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	25	
BPPE30-45/PP/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	35	
BPPE45-62/PP/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	50	
Bille de convoyage en inox								
BPPE15-24/SS/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	20	
BPPE22-36/SS/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	25	
BPPE30-45/SS/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	35	
BPPE45-62/SS/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	50	

Dimensions en mm

Nos autres produits



Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



Charnière à ressort, à visser



Maillon à visser inox économique, Inox



Chariot Drylin® W, Chariot



Manchon hexagonale taraudé, Hexagonal - acier



Engrenage droit de précision, Inox 316



Butée élastique inox, inox



Noix de connexion, A angle fixe



Bandage de rechange PERIFLEX®, Bandage de rechange



Ecrou moleté antistatique, Antistatique



Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



Pied articulé à embase tôle Ø100, jusqu'à 15000N

Produits complémentaires



Bille porteuse avec flasque, Légère



Bille porteuse à encastrer, Légère



Bille porteuse à encastrer, Légère



Bille porteuse à encastrer, Forte