

- Matières :

Bouchon : polyamide chargé en fibres de verre


Insert taraudé : laiton nickelé

Option

- Insert inox

Info.

- Pour utilisation statique uniquement



Références	ØT	ØD	ØD1	H	H1	Charge statique (N)	Dimensions tube	Stock*	Prix Uni.
BPTR30/1-M10	M10	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M12	M12	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M14	M14	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M16	M16	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR38/1,5-M10	M10	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1,5-M12	M12	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1,5-M14	M14	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1,5-M16	M16	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR42/1,5-M10	M10	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M12	M12	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M14	M14	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M16	M16	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M20	M20	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR48/1,5-M10	M10	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M12	M12	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M14	M14	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M16	M16	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M20	M20	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR50/1,5-M12	M12	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M14	M14	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M16	M16	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M20	M20	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR60/1,5-M14	M14	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1,5-M16	M16	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1,5-M20	M20	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1,5-M24	M24	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/2-M14	M14	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M16	M16	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M20	M20	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M24	M24	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2,5-M14	M14	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M16	M16	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M20	M20	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHTRP
Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 34,5 Nm



CHM50-MOT
Motoréducteur AC
asynchrone triphasé,
0,18 à 0,75



PW_PWG25
Roue de précision,
Bronze



RBGtc
Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc gris



BL15
Renvoi d'angle, de
1,10 à 6 Nm



PAV
Pied fixe
antivibratoire,
Antivibratoire




MAX22
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,07 à
0,2Nm



GPBSS
Poignée sphérique
femelle taraudée,
Inox 304



PPF
Bouton d'indexage à
bride, à bride



PM2
Vis sans fin, Plastique
usiné (delrin)



LC
Limiteur de couple à
friction, 190 à 1800
Nm



PGT
Accessoires pour
panneau, Profil pour
coulissement de
panneaux

Produits complémentaires



BTC_M
Bouchon taraudé pour
tube carré, Avec
insert taraudé



BPTR
Bouchon pour tube
rond, Simple