

- Matières :

Bouchon : polyamide chargé en fibres de verre


Insert taraudé : laiton nickelé

Option

- Insert inox

Info.

- Pour utilisation statique uniquement



Références	ØT	ØD	ØD1	H	H1	Charge statique (N)	Dimensions tube	Stock*	Prix Uni.
BPTR30/1-M10	M10	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M12	M12	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M14	M14	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M16	M16	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR38/1.5-M10	M10	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1.5-M12	M12	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1.5-M14	M14	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1.5-M16	M16	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR42/1.5-M10	M10	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1.5-M12	M12	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1.5-M14	M14	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1.5-M16	M16	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1.5-M20	M20	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR48/1.5-M10	M10	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1.5-M12	M12	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1.5-M14	M14	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1.5-M16	M16	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1.5-M20	M20	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR50/1.5-M12	M12	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1.5-M14	M14	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1.5-M16	M16	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1.5-M20	M20	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR60/1.5-M14	M14	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1.5-M16	M16	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1.5-M20	M20	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1.5-M24	M24	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1.5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2-M14	M14	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M16	M16	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M20	M20	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M24	M24	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2.5-M14	M14	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2.5-M16	M16	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2.5-M20	M20	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2.5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Nos autres produits



TB8
Butée à rouleaux cylindriques, Acier



GCB880
Guide courbe pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



BCM_TP
Brosse cylindrique modulaire, Fil Tampico



PTCR
Pied d'ameublement réglable, tube carré



PRF-SCREEN-5
Support d'écran, Support 5 axes



BH01
Bride avec roulement, Montage serré collé



CLQassortiment
Clinquant en assortiment, Clinquants en assortiment



KSTM
Palier à chapeau Igubal®, Polymère



BLHB60
Renvoi d'angle, jusqu'à 70 Nm



GTC
Galet tendeur pour courroie, Pour applications



G2
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CTZYSS
Amortisseur élastique inox diabolo, Inox

Produits complémentaires



BTC_M
Bouchon taraudé pour tube carré, Avec insert taraudé



BPTR
Bouchon pour tube rond, Simple