

Bouchon pour tube carré avec insert taraudé **Pla**

BTCM

Plastique noir

Extension de gamme

- Matières :


Bouchon : polyamide chargé en fibres de verre
Insert : taraudé laiton nickelé

Option

- Insert inox

Info.

- Pour utilisation statique uniquement



REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	ØT	Q	Q1	H	H1	Charge statique (N)	Dimensions tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
BTC30/1.5-M8	M8	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓	9,30 €
BTC30/1.5-M10	M10	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓	9,30 €
BTC30/1.5-M12	M12	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓	9,30 €
BTC30/1.5-M14	M14	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	-	9,30 €
BTC30/1.5-M16	M16	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓	9,30 €
BTC30/2-M8	M8	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	✓	9,30 €
BTC30/2-M10	M10	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	✓	9,30 €
BTC30/2-M12	M12	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	-	9,30 €
BTC30/2-M14	M14	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	-	9,30 €
BTC30/2-M16	M16	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	-	9,30 €
BTC35/1.5-M10	M10	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	-	9,99 €
BTC35/1.5-M12	M12	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	✓	9,99 €
BTC35/1.5-M14	M14	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	-	9,99 €
BTC35/1.5-M16	M16	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	✓	9,99 €
BTC35/1.5-M20	M20	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	-	9,99 €
BTC40/1.5-M8	M8	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	-	10,47 €
BTC40/1.5-M10	M10	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓	10,47 €
BTC40/1.5-M12	M12	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓	10,47 €
BTC40/1.5-M14	M14	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	-	10,42 €
BTC40/1.5-M16	M16	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓	10,42 €
BTC40/1.5-M20	M20	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	-	10,42 €
BTC40/2-M8	M8	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	-	10,42 €
BTC40/2-M10	M10	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓	10,42 €
BTC40/2-M12	M12	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓	10,42 €
BTC40/2-M14	M14	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	-	Sur demande
BTC40/2-M16	M16	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓	10,42 €
BTC40/2-M20	M20	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓	10,42 €
BTC40/2.5-M8	M8	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	ØT	Q	Q1	H	H1	Charge statique (N)	Dimensions tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
BTC40/2.5-M10	M10	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €
BTC40/2.5-M12	M12	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €
BTC40/2.5-M14	M14	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €
BTC40/2.5-M16	M16	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €
BTC40/2.5-M20	M20	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	10,47 €
BTC40/3-M8	M8	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/3-M10	M10	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/3-M12	M12	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/3-M14	M14	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/3-M16	M16	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/3-M20	M20	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	10,47 €
BTC40/4-M8	M8	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC40/4-M10	M10	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC40/4-M12	M12	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC40/4-M14	M14	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC40/4-M16	M16	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC40/4-M20	M20	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	10,47 €
BTC50/1.5-M10	M10	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	12,48 €
BTC50/1.5-M12	M12	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	✓	10,42 €
BTC50/1.5-M14	M14	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	Sur demande
BTC50/1.5-M16	M16	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	✓	10,42 €
BTC50/1.5-M20	M20	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	10,42 €
BTC50/2-M8	M8	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	12,48 €
BTC50/2-M10	M10	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	12,48 €
BTC50/2-M12	M12	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	12,48 €
BTC50/2-M14	M14	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	12,48 €
BTC50/2-M16	M16	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	12,48 €
BTC50/2-M20	M20	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	12,48 €
BTC50/2.5-M10	M10	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	12,48 €
BTC50/2.5-M12	M12	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	✓	10,42 €
BTC50/2.5-M14	M14	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	Sur demande
BTC50/2.5-M16	M16	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	✓	10,42 €
BTC50/2.5-M20	M20	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	10,42 €
BTC50/3-M10	M10	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	12,48 €
BTC50/3-M12	M12	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	12,48 €
BTC50/3-M14	M14	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	12,48 €
BTC50/3-M16	M16	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	12,48 €
BTC50/3-M20	M20	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	12,48 €
BTC50/4-M10	M10	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	12,48 €
BTC50/4-M12	M12	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	12,48 €
BTC50/4-M14	M14	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	12,48 €
BTC50/4-M16	M16	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	12,48 €
BTC50/4-M20	M20	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	12,48 €
BTC60/2-M10	M10	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	13,32 €
BTC60/2-M12	M12	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	13,32 €
BTC60/2-M14	M14	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	13,32 €
BTC60/2-M16	M16	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	13,32 €
BTC60/2-M20	M20	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	13,32 €
BTC60/3-M10	M10	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	13,32 €
BTC60/3-M12	M12	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	13,32 €
BTC60/3-M14	M14	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	13,32 €
BTC60/3-M16	M16	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	13,32 €
BTC60/3-M20	M20	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	13,32 €
BTC60/4-M10	M10	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	13,32 €
BTC60/4-M12	M12	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	13,32 €
BTC60/4-M14	M14	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	13,32 €
BTC60/4-M16	M16	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	13,32 €
BTC60/4-M20	M20	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	13,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PLA

Aimant plat, Aimant plat avec trou taraudé



CHMX_CHMDX

Arbre pour réducteur CHMR et CHM, Arbre double pour réducteur CHMR...




SEV

Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - acier



RTE

Accouplement élastique Rotex®, acier



BETA

Goupille beta, Beta



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



CAP820

Chaîne à palette droite, Etroite série 820



CHAR7530

Charnière à ressort, à souder



ADL_F

Anneau de levage femelle DIN582, Inox



HCA

Vis aimantée tête hexagonale creuse, Acier



NT61

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 5 à 14 Nm - à trains ...



DOMI120

Kit de raccordement, Kit de raccordement XZ

Produits complémentaires



BTC

Bouchon pour tube carré, Simple



BPTR_M

Bouchon taraudé pour tube rond, Avec insert taraudé