
Bras universel pour tendeur


BTE — Pour applications courantes

- ***Bras universel utilisable avec les pignons tendeurs de chaîne PTR***
- *Angle de rotation +/- 32°*
- *Utilisable dans toutes les positions*
- *T° d'utilisation : -42°C à +80°C*
- *Matières :*
  Corps : acier (sauf BTE6, BTE7 et BTE8 en fonte)
  Bras : acier



Accessoires

- *Pignon tendeur* ***PTR*** ***(tome 4 p.140)***



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	J	K	ØM	Force (N) 0-32° A1	Force (N) 0-32° A2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
BTE2-M6	80	60	52	20	8,5	38	8	16	90,0	5	7	M6	0-90	0-110	0,200	✔	34,85 €
BTE3-M8	100	80	63	25	10,5	48	8,5	21	122,5	5	10	M8	0-140	0-170	0,360	✔	37,96 €
BTE4-M10	100	80	78	30	10,5	59	8,5	25	115,0	6	12	M10	0-320	0-430	0,590	✔	43,89 €
BTE5-M12	130	100	108	50	12,5	76	10,5	32	155,0	8	15	M12	0-820	0-1050	1,640	✔	80,18 €
BTE6-M16	175	140	140	60	20,5	92	12,5	41	205,0	10	17	M16	0-1500	0-1880	3,330	-	137,48 €
BTE7-M20	220	175	198	70	20,5	112	12,5	51	255,0	12	18	M20	0-2500	0-3200	6,220	-	208,24 €
BTE8-M24	250	200	212	80	20,5	130	17	52	290	20	20	M24	0-3900	0-4900	9,16	-	496,55 €

Dimensions en mm

Bras universel inox pour tendeur

Pour milieux agressifs

BTEss


- ***Bras universel pour tendeur pour environnement difficile***
- *Angle de rotation + ou - 32°*
- *Avec trou de fixation*
- *Utilisable dans toutes les positions*
- *T° d'utilisation : -42°C à +80°C*
- *Matières :*
  Corps : inox X5 crNi 18-10
  Bras : inox 304L
  Vis : inox A2

Pour milieux agressifs



Accessoires

- *Pignon tendeur* ***PTR/SS*** ***(tome 4 p.141)***



EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	3+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	J	K	ØM	Force (N) 0-32° A1	Force (N) 0-32° A2	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 2
BTE2-M6/SS	80	60	52	20	8,5	38	8	16	90,0	5	7	M6	0-90	0-110	0,210	57,22 €
BTE3-M8/SS	100	80	63	25	10,5	48	8,5	21	112,5	5	10	M8	0-140	0-170	0,380	78,16 €
BTE4-M10/SS	100	80	78	30	10,5	59	8,5	25	115,0	6	12	M10	0-320	0-430	0,620	106,89 €
BTE5-M12/SS	130	100	108	50	12,5	76	10,5	34	155,0	8	15	M12	0-820	0-1050	1,700	190,94 €
BTE6-M16/SS	175	140	140	60	20,5	92	12,5	41	205,0	10	17	M16	0-1500	0-1880	3,420	286,44 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*