

# Motoréducteur 12V et 24V DC

## BUH77

## Couple de 0,1Nm à 2Nm

- Type de réducteur : Train droit
- Palier réducteur : bronze
- Charge axiale maximum : 10N
- Charge radiale maximum : 30N à 5mm de la face
- Jeu axial : 0,05mm à 0,6 mm
- T° d'utilisation -10°C à +70°C
- Masse : 250g



### Application


- Entraînement, idéal pour fonctionnement en Start/Stop et inversion de sens de rotation

### Avantages

- Encombrement réduit
- Fort couple

### Accessoires

- Carte NANODC-1Q-30/3 (tome 2 p.274)
- Alimentation ALIDR30-12, ALIDR30-24 (tome 2 p.271)



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Nombre Rappports d'étages	Nombre ØD	L1 (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Vitesse en charge (tr/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Prix Uni. 1 à 5	
<b>Version 12V DC</b>									
BUH77-12-004	3,4	1	3	100,5	1215	900	0,10	1,4	205,94 €
BUH77-12-012	11,6	2	3	106,6	355	260	0,30	1,4	205,94 €
BUH77-12-022	21,4	2	3	106,6	190	140	0,55	1,4	205,94 €
BUH77-12-040	39,7	2	3	106,6	105	75	1,00	1,4	215,97 €
BUH77-12-135	135	3	2,5	88,5	33	23	1,80	0,85	215,97 €
BUH77-12-250	250	3	2,5	88,5	18	14	2,00	0,85	215,97 €
<b>Version 24V DC</b>									
BUH77-24-004	3,4	1	3	100,5	1215	900	0,10	0,7	205,94 €
BUH77-24-012	11,6	2	3	106,6	355	260	0,30	0,7	205,94 €
BUH77-24-022	21,4	2	3	106,6	190	140	0,55	0,7	218,50 €
BUH77-24-040	39,7	2	3	106,6	105	75	1,00	0,7	218,50 €
BUH77-24-135	135	3	2,5	88,5	33	23	1,80	0,425	218,50 €
BUH77-24-250	250	3	2,5	88,5	18	14	2,00	0,275	218,50 €

Dimensions en mm

# Kit de motorisation 24V

## Type planétaire

## KIT<sub>BUH</sub>

- Ensemble comprenant
  - 1 motoréducteur BUH77
  - + 1 carte électronique NANODC-1Q-30/3
  - + 1 câble NANODC-RS232
  - + 1 alimentation 24V 2,1A

(se reporter aux pages des produits pour plus de détails techniques)

- Faible diamètre
- Fonctionnement en Start/Stop et inversion de sens

### Application

- Entraînement industriel

### Avantages

- Ensemble complet
- Facilité de mise en œuvre



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Moteur utilisé	Vitesse maxi (t/min)	Couple maxi (Nm)	Prix Uni. 1 à 5
KIT-BUH-900	BUH77-24-004	900	0,10	386,10 €
KIT-BUH-260	BUH77-24-012	260	0,30	386,10 €
KIT-BUH-140	BUH77-24-022	140	0,55	386,10 €
KIT-BUH-075	BUH77-24-040	75	1,00	386,10 €
KIT-BUH-023	BUH77-24-135	23	1,80	386,10 €
KIT-BUH-014	BUH77-24-250	14	2,00	386,10 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ② 2021

② 263