

Motoréducteur 12V et 24V **DC**

BUH77

Couple de 0,1Nm à 2Nm

- Type de réducteur : Train droit
- Palier réducteur : bronze
- Charge axiale maximum : 10N
- Charge radiale maximum : 30N à 5mm de la face
- Jeu axial : 0,05mm à 0,6 mm
- T° d'utilisation -10°C à +70°C
- Masse : 250g



Application


- Entraînement, idéal pour fonctionnement en Start/Stop et inversion de sens de rotation

Avantages

- Encombrement réduit
- Fort couple

Accessoires

- Carte NANODC-1Q-30/3 (tome 2 p.282)
- Alimentation ALIDR30-12, ALIDR30-24 (tome 2 p.280)



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Nombre Rappports d'étages	Nombre ØD	L1 (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Vitesse en charge (tr/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Prix Uni. 1 à 5	
Version 12V DC									
BUH77-12-004	3,4	1	3	100,5	1215	900	0,10	1,4	283,61 €
BUH77-12-012	11,6	2	3	106,6	355	260	0,30	1,4	283,61 €
BUH77-12-022	21,4	2	3	106,6	190	140	0,55	1,4	283,61 €
BUH77-12-040	39,7	2	3	106,6	105	75	1,00	1,4	308,43 €
BUH77-12-135	135	3	2,5	88,5	33	23	1,80	0,85	308,43 €
BUH77-12-250	250	3	2,5	88,5	18	14	2,00	0,85	308,43 €
Version 24V DC									
BUH77-24-004	3,4	1	3	100,5	1215	900	0,10	0,7	283,61 €
BUH77-24-012	11,6	2	3	106,6	355	260	0,30	0,7	283,61 €
BUH77-24-022	21,4	2	3	106,6	190	140	0,55	0,7	289,76 €
BUH77-24-040	39,7	2	3	106,6	105	75	1,00	0,7	312,05 €
BUH77-24-135	135	3	2,5	88,5	33	23	1,80	0,425	312,05 €
BUH77-24-250	250	3	2,5	88,5	18	14	2,00	0,275	312,05 €

Dimensions en mm