







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :  
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies  
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

## Nos autres produits



CHAFR-MINI

Charnière à friction  
miniature, A friction



HSSss

Vis épaulée ISO7379  
inox, Inox ISO 7379



GLP

Petit volant à 6 lobes  
fileté,  
Technopolymère -  
Acier




SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles,  
Plastique usiné  
(delrin)



LVT

Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères



H0

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés,  
Plastique usiné  
(delrin)



MSP19

Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø19/Ø20,  
cylindrique av...



TM\_CTM\_CTF

Insert pour ventouse,  
Insert pour ventouse  
encliquetable



PTA50

Pied articulé à  
embase tôle Ø50,  
jusqu'à 4000N




GCL

Glossière linéaire à  
billes série Eco,  
économique



VQTplq

Verrou quart de tour -  
Plaque de bridage,  
Montage en applique



MLY

Manille lyre à piton à  
œil, Acier

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction,  
Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries  
821 et 805



PRL

Profil support de  
chaîne à palettes,  
Profil en L à clipser