







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :  
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies  
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		


Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

## Nos autres produits



CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée



GPLac

Gouillon, acier




SPIT

Pied non rotulé, Avec point d'ancrage



CQA20

Chariot de réglage miniature, 20



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



VB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Inoxy




RMSA

Amortisseur de chocs réglable, Réglable



RBNtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc



M0

Roue pour vis sans fin, Bronze



PTGR

Poulie tendeur, Pour courroie ronde



CHML63

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 138 Nm - Avec



LVT

Mini vérin motorisé 4A, 4 ampères

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser