
Inx Chaîne à palettes droite large inox

Série 805

CAP805ss

- ***Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses***
- *Surface lisse et sans jeu*
- *À double charnière*
- *Matières :*
  Palettes inox laminé à froid (30HRc mini.) et polies
  Axe inox spécial extra-dur (41-44HRc)
- *T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)*
- *Longueur 3048mm (80 palettes)*





Avantages


- *Grande largeur*
- *Charge de travail très importante*

Produits associés

- *Pignon de traction* **PT821**
- *Roue de renvoi* **PR821**
- *Diabolo* **DBL805**







REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

Nos autres produits



Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle



Palier applique étanche agro-alimentaire, ouvert



Frette de serrage autocentrante, Couple moyen/bas



Roulette pour profilé aluminium, Avec frein



Grenouillère élastique à anneau, Miniature



Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



Galet de came à excentrique, Excentrique



Poussoir plastique à bille à ressort avec fente, Corps plastique +...



Douille à billes miniature, Miniature



Pied à rotule Ø40, Ø 40



Maillon coudé pour chaîne simple, Inox



Plaque d’articulation pour profilé aluminium, Plaque d'articulation


Produits complémentaires



Pignon de traction, Séries 821 et 805



Roue de renvoi, Séries 821 et 805



Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser