







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

Nos autres produits



SER
Blocage de porte magnétique, Blocage de porte magnétique



NSR
Noix de serrage réglable, Réglable




CHMX_CHMDX
Arbre pour réducteur CHMR et CHM, Arbre simple pour réducteur CHMR...



PCS37
Pignon à chaîne acier, 9,525mm (DIN06B-1)




CHM90
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 540 Nm



LAT2
Actionneur linéaire motorisé 2A, 2 ampères



PSG085
Engrenage droit de précision, Inox 316



NK80
Guidage miniature Drylin® N, Largeur 80mm



G0
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



V3RA_PTR
Volant à 3 branches à poignée tournante rabattable, Polyamide



SHA_PT
Volant plein à poignée tournante, Polyamide



LRR-53
Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel acier


Produits complémentaires



PT821
Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821
Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL
Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser