







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €


Nos autres produits



RT25ss
Frette de serrage épaulée autocentrante, Couple moyen/élevé



EV
Embout à visser inox pour câble, Embout à œil



EZYSS
Butée élastique cylindrique inox, inox



GE
Grenouillère élastique à anneau, Miniature



DOMI30
Chariot de réglage Domino 30, Chariot DOMILINE 30 avec compteur et ...



RNAST
Galet de came, Sans bague intérieure



MCL
Manchon réducteur femelle/femelle, Cylindrique - inox



PSG25
Engrenage droit de précision, Inox 316



PTR
Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications



PPG
Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



BOXdhx
Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible



CNA-CNG
Platine en équerre, Platine en équerre pour chape


Produits complémentaires



PT821
Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821
Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL
Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser