







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

Nos autres produits



CHA135

Charnière à visser,
135 degrés



UFX

Accouplement
élastique Uneflex®,
eco



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø
123



T5P_T10P

Plaque de jonction
type T, T10



HBM

Douille de réglage
seule, Douille de
réglage



PRF_FIX_UNI

Fixation universelle
pour profilé
aluminium, Universel




PT880

Pignon de traction,
Série 880



PRF-SMA

Serrure magnétique
pour profilé
aluminium, Serrure
rapide ajustable



P15

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
3,75 Nm



AT10courroie

Courroie de
positionnement type
AT, AT10



CHB

Bras de réaction, Bras
de réaction pour
réducteurs CHB



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe

Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction,
Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805



PRL

Profil support de
chaîne à palettes,
Profil en L à clipser