







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

Nos autres produits



PO
Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



DOMI120
Accessoires de liaison, Platine



PTR55
Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



WJUM20
Patin Drylin® W, Patin




CHTRB
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



CHAK
Charnière à encliquetage, Hi-Klik™ - à encliquetage



DKN
Accouplement miniature soufflet Gerwah®, de 0,4 à 10Nm



PRT
Plateau tournant Iglidur®, Iglidur®, aluminium et inox



EFSM
Palier applique Igubal®, Polymère



BCTH
Bouton champignon Hygienic Usit®, avec taraudage - collerette haute



PRS50
Pied massif à rotule inox Ø50, Ø 50



H3
Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)


Produits complémentaires



PT821
Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821
Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL
Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser