







- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- À double charnière
- Matières :
Palettes inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
Axe inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)

Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail très importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL805**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Référence	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP805-190/SS	190,5	3048	19000	5,8	252,75 €

Nos autres produits



Bras de préhension pour ventouse, Rigide



Bloc de vissage pour profilé aluminium, Ajout et fixation de panneaux




Manette indexable technopolymère, Plastique



Brosse antistatique, Pour surfaces sensibles



Vis sans fin de précision, Acier



Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à clipser




Grenouillère caoutchouc avec gâche, Verrouillable



Sauterelle à étrier vertical, A étrier vertical - inox



Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 125°



Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à poser



Noix de connexion, A angle fixe



Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 500Nm


Produits complémentaires



Pignon de traction, Séries 821 et 805



Roue de renvoi, Séries 821 et 805



Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser