


Chaîne à palettes droite large



CAP821

Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
 - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
 - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



REMISES


Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €


Nos autres produits



Tendeur fixe rigide,
Fixe



Renvoi d'angle,
jusqu'à 30 Nm



Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane
armature acier



Réducteur coaxial, de
35 à 50 Nm



Vérin à vis - Avec vis
en translation



Glissière compacte de
précision, de 156 N à
980 N



Bouton croisillon en
plastique détectable,
identifiable
visuellement



Noix porte-cellule
réglable, Réglable



Goupille d'arrêt type
broche à bille, Broche
à bille



Frette de serrage non
autocentrante, Couple
moyen/élevé



Poussoir à bille à
ressort avec fente,
Acier



Palier standard pour
douille à billes
fermée, Fermé long


Produits complémentaires



Pignon de traction,
Séries 821 et 805



Roue de renvoi, Séries
821 et 805



Profil support de
chaîne à palettes,
Profil en L à clipser