


Chaîne à palettes droite large



CAP821

Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
 - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
 - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

Nos autres produits




ZAmM

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié



DER63

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,18kW



G4

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



MDR

Manille droite à piton à œil, Acier



HTD8M_20

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Acier



PRF-SCL

Serrure pour profilé aluminium, Serrure pour porte coulissante



PR125rehausse

Rehausse pour pied à rotule Ø123, pied PR125




PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



SSG1_304L

Engrenage droit inox, Inox 304L



PM3

Roue pour vis sans fin, Bronze



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1

Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser