


# Chaîne à palettes droite large



## CAP821

## Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
  - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

## Nos autres produits



BAG-MI

Bague d'arrêt fendue avec manette indexable, Acier



SMLS

Table linéaire, Pour petites longueurs



UGH32

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø32



GE\_ES

Rotule lisse, Acier / acier



CHTRB

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 16,5 Nm



BZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



CF

Galet de came, Standard - acier



CMAss

Chape à œil, Inox




HTD5M\_25

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD5 Aluminium



ZAmM

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié



M0

Couple roue et vis sans fin, Bronze



CHAM5270SS

Charnière marine à visser, Marine

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser