


# Chaîne à palettes droite large



## CAP821

## Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
  - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

## Nos autres produits



RURp

Roulette fixe à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-rou...



DOMI50

Chariot de réglage Domino 50, Chariot DOMILINE 50



FCHN\_CHNSS

Chaîne droite à maillons longs, Acier zingué



BGC

Accouplement Oldham, avec mâchoires de serrage



PRF\_PL\_9090

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 90x90...



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



H0

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



BHC

Vis à tête bombée, Inox A2



PRES2HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 200kg



PRF\_FIX\_ANG

Fixation pour profilé aluminium, Fixation angulaire



BSM\_LOK

Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK - corps et do...



ACLBTS

Système de fermeture pour profilé aluminium, Entretoise pour buté...

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser