


Chaîne à palettes droite large



CAP821

Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
 - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
 - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

Nos autres produits



TPEpbd

Roulette pivotante pour profilé aluminium, Pivotante avec frein



VTAP

Vis à tête aimantée, Avec revêtement caoutchouc



SERB

Serrure batteuse, Serrure batteuse



TOC

Tête orientable courte, Courte



HSS

Vis épaulée ISO7379, Acier traité classe 12.9



CHCSS

Vis à tête creuse, Inox A2



SSB

Engrenage conique inox, 1:1



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



GPB

Poignée sphérique femelle taraudée, Taraudage moulé



RTK

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon et



CHA_GC_95S

Paumelle à ailettes à souder, A souder



PRF_GAL

Galet pour profilé aluminium, Galet creux ø12

Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser