
Chaîne à palettes droite large

CAP821

Série 821

- ***Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses***
- *Surface lisse et sans jeu*
- *A double charnière*
- *Matières :*
  Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  Axe : inox 304
- *T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)*
- *Longueur 3048mm (80 palettes)*




Sens de la marche


Avantages


- *Grande largeur*
- *Charge de travail importante*

Produits associés

- *Pignon de traction* **PT821**
- *Roue de renvoi* **PR821**
- *Diabolo* **DBL821**







REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

Nos autres produits




CHT

Moteur AC asynchrone triphasé, 1,1 à 1,85kW



BPM_LOK

Poussoir à bille Long-Lok avec fente, LONG-LOK - Inox 303



ASM

Coussinet polymère cylindrique, Polymère alimentaire



RPP5

Courroie pour transmission RPP, RPP5



RESC

Roulette escamotable pour profilé aluminium, Roulette escamotable



S_2RS

Roulement à billes à contact radial, Inox



PR881

Roue de renvoi, Série 881




RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



RBNpl

Roulette fixe à platine, Acier - Caoutchouc



LAT1

Actionneur linéaire motorisé 1A, 1 ampère



GET-AL

Accouplement élastique aluminium série éco., Aluminium



CHINV

Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 90°

Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser