


# Chaîne à palettes droite large



## CAP821

## Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
  - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

## Nos autres produits



BLHT40

Renvoi d'angle, de 4 à 10,30 Nm



DB

Engrenage conique acier, 2:1



GE32

Grenouillère rigide à anneau, Standard



YG2

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



PTKss

Pied articulé oscillant agroalimentaire, Inox - norme 3A



CHAC4040SS

Charnière carrée en tôle percée, Carrée rivetée percée



PDD

Poussoir de détection à pas fin, Avec adaptation pour capteur



NDS20

Noix de serrage pour ventouse, Parallèle



CHAL3

Charnière piano, Acier



GMK17\_RG

Raccord pour profil de guidage, Eclisse conique



GLT3E-58

Glissières télescopiques acier, Super extension



DEP

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser