

# Chaîne à palettes droite large

Pla

## CAP821

### Série 821

- Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses

- Surface lisse et sans jeu

- A double charnière


- Matières :

Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant

Axe : inox 304

- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)

- Longueur 3048mm (80 palettes)



Sens de la marche →

### Avantages

- Grande largeur




- Charge de travail importante

### Produits associés

- Pignon de traction PT821

- Roue de renvoi PR821

- Diabolo DBL821



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

## Nos autres produits



DOMI30



PSG125HC



BOXINS300



BEAS

Chariot de réglage  
Domino 30, Chariot  
DOMILINE 30 avec  
compteur et ...

Engrenage droit traité  
retillé de précision,  
Acier 20NCD2  
cémenté...

Coffret inserts auto-  
taradeurs, Coffret -  
pour matériaux durs

Bouton étoile  
antistatique, Etoile,  
antistatique



Pignon tendeur pour  
chaîne, Pour milieux  
agressifs



Réducteur coaxial, de  
35 à 50 Nm



Câble acier galvanisé  
avec PVC transparent,  
Acier galvanisé avec



Renvoi d'angle,  
jusqu'à 4,4 Nm



Palier droit  
démontable charge  
lourde, Fonte -



Insert de protection  
Hygienic Usit® et  
Hygienic Design®,



Chariot de réglage  
Domino 120, Chariot  
DOMILINE 120 avec



Chariot Drylin® W,  
Chariot

## Produits complémentaires



Pignon de traction,  
Séries 821 et 805



Roue de renvoi, Séries  
821 et 805



Profil support de  
chaîne à palettes,  
Profil en L à clipser