


# Chaîne à palettes droite large



## CAP821

## Série 821

- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
  - Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  - Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






### Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

### Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €

## Nos autres produits



CHA\_GC\_955

Paumelle à ailettes à souder, A souder



BOX-TOR-A

Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 28,17 x 3,53



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur rail Drylin® T, jusqu'à 7000 N



VTH

Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



BOX-TOR-MAX

Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 82,14 x 3,53



B\_ECO

Engrenage conique série éco., 1:1




SSB

Engrenage conique inox, 1:1



TB8

Butée à rouleaux cylindriques, Acier



STL

Brosse de guidage - Brosse, Brosse



CHINV

Charnière invisible, Invisible - ouverture 90°



PLM-20SC

Aimant cylindrique, Aimant cylindrique



SHS

Vis épaulée inox 303, Inox 303

## Produits complémentaires




PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



PRL

Profil support de chaîne à palettes, Profil en L à clipser