
Chaîne à palettes droite étroite Pla Stock

CAP820 Acétal - série 820

- ***Idéal pour le transport à grande vitesse de bouteilles ou boîtes métalliques***
- *Surface lisse et sans jeu*
- *Axe non moleté*
- *Matières :*
  Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  Axe : inox 304
- *T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)*
- *Longueur 3048 mm (80 palettes)*





Avantages


- *Lubrification non nécessaire dans de nombreux cas*

Produits associés

- *Pignon de traction* **PT820 (tome 5 p.79)**
- *Roue de renvoi* **PR820 (tome 5 p.82)**
- *Diabolo* **DBL820 (tome 5 p.86)**







REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CAP820-82	82,5	3048	3200	0,83	✔	101,73 €
CAP820-114	114,3	3048	3200	1,03	✔	129,58 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Chaîne à palettes droite étroite

Inox - série 815

CAP815ss

- ***Chaîne très adaptée à l'embouteillage et/ou au transport de produits durs***
- *Surface lisse et sans jeu*
- *Matières :*
  Palettes : inox laminé à froid (30HRc mini.) et polies
  Axe : inox spécial extra-dur (41-44HRc)
- *T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)*




Avantages

- *Applications très variées*

Produits associés

- *Pignon de traction* **PT820 (tome 5 p.79)**
- *Roue de renvoi* **PR820 (tome 5 p.82)**
- *Diabolo* **DBL820 (tome 5 p.86)**



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande


Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
CAP815-82/SS	82,5	3048	10400	2,65	✔	144,39 €
CAP815-114/SS	114,3	3048	10400	3,40	-	216,70 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Chaîne à palettes à flexion étroite Pla

CAP880T — Acétal - série 880 TAB

- ***Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage***
- *Matières :*
  Palettes résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
  Axe inox 304
- *T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)*
- *Longueur 3048mm (80 palettes)*





Avantages

- *La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.*


Produits associés

- *Pignon de traction* **PT880** ***(tome 5 p.80)***
- *Roue de renvoi* **PR880** ***(tome 5 p.83)***
- *Diabolo* **DBL880** ***(tome 5 p.87)***
- *Guide droit* **GRD880T** ***(tome 5 p.94)***
- *Guide courbe* **GCB880T** ***(tome 5 p.95)***






A : Droit - 46 / Courbe - 44,2



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande


Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP880T-82	82,5	3048	457	5200	1,04	141,33 €
CAP880T-114	114,3	3048	532	5200	1,21	167,60 €

Dimensions en mm

Inox Chaîne à palettes à flexion étroite


Inox - série 881 TAB — CAP881Tss

- ***Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage***
- *Matières :*
  Palettes : inox laminé à froid (30HRc mini.) et polies
  Axe : inox 302 (1400N/mm²)
- *T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)*
- *Longueur 3048mm (80 palettes)*





Produits associés

- *Pignon de traction* **PT881 (tome 5 p.81)**
- *Roue de renvoi* **PR881 (tome 5 p.84)**
- *Diabolo* **DBL880 (tome 5 p.87)**
- *Guide droit* **GDR880T (tome 5 p.94)**
- *Guide courbe* **GCB880T (tome 5 p.95)**



A < Droit - 46 / Courbe - 44,5





Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP881T-82/SS	82,5	3048	500	9500	2,9	358,71 €
CAP881T-114/SS	114,3	3048	500	9500	3,6	319,85 €

Dimensions en mm